

KM 8575 FL

Induktionshäll

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo



- 4 kokzoner inklusive inkl. 2 kraftfulla PowerFlex-kokzoner
- Exakta inställningar med 6 MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för matlagningsassistent med M Sense-kokkärsl – M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- I 916 mm bredd och panoramadesign för planmonterad eller ovanpåliggande montering

EAN: 4002516980414 / Materialnummer: 12952900 /
Gamla materialnummer: 26185751NER

Allmän information	
Modellbeteckning	KM 8575 FL
Tillverkarens materialnummer	12952900
EAN-nummer	4002516980414
Marknadsföringsklass	Gold
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdal	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Planmontering	•
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärsl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Typ	PowerFlex-kokzon
Storlek i mm	Ø 120 – 230
Maximal effekt i W	2100
Maximal Booster-effekt i W	3650
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	250x390
Maximal effekt i W	4200
Maximal Booster-effekt i W	7360
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	250x390
Maximal effekt i W	4200
Maximal Booster-effekt i W	7360
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärsl och kokkärslstorlek	•
M Sense ready	•
Reglering via touchknappar	MultiSlide
Displayens färg	Gul
Intelligent kastrulligenkänning	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•

KM 8575 FL
 Induktionshäll
 916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo




EAN: 4002516980414 / Materialnummer: 12952900 /
 Gamla materialnummer: 26185751NER

Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Assistansprogram	•
Effektivitet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	51 x 916 x 408
Mått (B x D) i mm	916 x 51 x 408
Dimensioner, mm (bredd)	916
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	408
Ursågningsmått (B x D) vid ovanpåliggande montering i mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	896/920 x 388/412
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	886 mm - 896 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	386 mm - 388 mm
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	896
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	388
Vikt, kg	12
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	920
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	412
Total anslutningseffekt, KW	7,36
Längd anslutningskabel, m	1,6
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja


KM 8575 FL

Induktionshäll

916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kokzoner | M Sense-redo



KM8575FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)