

KM 8685-2 FL MattFinish
 Induktionshäll
 800 mm | Ind. hela ytan | M Sense-redo | MattFinish



- Motståndskraftig matt yta för en sofistikerad köksdesign – MattFinish
- Induktion på hela ytan för upp till 6 kokkärl
- Exakta inställningar med 6 MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för matlagningsassistent med M Sense-kokkär – M Sense ready
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge

EAN: 4002516980292 / Materialnummer: 12953010 /
 Gamla materialnummer: 26186855NER

| Allmän information | |
|--|-------------------------|
| Modellbeteckning | KM 8685-2 FL MattFinish |
| Tillverkarens materialnummer | 12953010 |
| EAN-nummer | 4002516980292 |
| Marknadsföringsklass | Platinum |
| Uppvärmningstyp | |
| Uppvärmningstyp | Induktion |
| Konstruktion | |
| Fristående från ugnsdel | • |
| Design | |
| Elegant glaskeramikyta | • |
| Glaskeramikfärg | Mattsvart |
| Reptålig yta | MattFinish |
| Planmontering | • |
| Ovanpåliggande montering | • |
| Utrustning av kokzonen | |
| Antal kokzoner | 1 |
| Antal kokområden | 1 |
| Maximalt antal kokkärl | 6 |
| 1. kokzonen | |
| Position | Kan väljas fritt |
| Typ | Hela området |
| Storlek i mm | 740x380 |
| Maximal effekt i W | 2600 |
| Maximal Booster-effekt i W | 3650 |
| Användarkomfort | |
| Nätverksanslutning med Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek | • |
| M Sense ready | • |
| Reglering via touchknappar | MultiSlide |
| Displayens färg | Vit |
| Intelligent kastrulligenkänning | • |
| Expertläge | • |
| Stop&Go-funktion | • |
| Torkskydd | • |
| Recall-funktion | • |
| Äggklocka | • |
| Avstängningsautomatik | • |
| Uppkokningsautomatik | • |
| Varmhållning | • |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | • |
| Assistansprogram | • |
| Effektivitet | |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,3 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 0,8 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 10 |

KM 8685-2 FL MattFinish
 Induktionshäll
 800 mm | Ind. hela ytan | M Sense-redo | MattFinish



EAN: 4002516980292 / Materialnummer: 12953010 /
 Gamla materialnummer: 26186855NER

| | |
|---|-------------------|
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 10 |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 10 |
| Skötselkomfort | |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra | • |
| Säkerhet | |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Spärrfunktion | • |
| Driftspärr | • |
| Integrerad kylfläkt | • |
| Överhettningsskydd | • |
| Restvärmeindikering | • |
| Tekniska data | |
| Mått (H x B x D) i mm | 51 x 800 x 520 |
| Mått (B x D) i mm | 800 x 51 x 520 |
| Dimensioner, mm (bredd) | 800 |
| Dimensioner, mm (höjd) | 51 |
| Dimensioner, mm (djup) | 520 |
| Ursågningsmått (B x D) vid ovanpåliggande montering i mm | 780 mm x 500 mm |
| Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm | 780/804 x 500/524 |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm | 51 |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering | 780 mm |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering | 500 mm |
| Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering | 780 |
| Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering | 500 |
| Vikt, kg | 19 |
| Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering | 804 |
| Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering | 524 |
| Total anslutningseffekt, KW | 9,20 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,6 |
| Spänning i V | 230 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Medföljande tillbehör | |
| Anslutningskabel | Ja |

