

KM 8885-2 FL Diamond&MSense

Induktionshäll

800 mm | Ind. hela ytan | M Sense värdekupong kokkärl | DiamondFinish | Light line



- Inget kokar över, inget bränner fast – M Sense-kokkärl (värdekupong startset)
- Induktion på hela ytan med stämningsbelysning för upp till 6 kokkärl
- Motståndskraftig med förädling – DiamondFinish
- Exakta inställningar med 6 MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge

EAN: 4002516979999 / Materialnummer: 12953050 /
Gamla materialnummer: 26188854NER

Allmän information	
Modellbeteckning	KM 8885-2 FL Diamond&MSense
Tillverkarens materialnummer	12953050
EAN-nummer	4002516979999
Marknadsföringsklass	Diamond
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdell	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Grafitsvart
Reptålig yta	DiamondFinish
Planmontering	•
Ovanpåliggande montering	•
Light line	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	1
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	6
1. kokzonen	
Position	Kan väljas fritt
Typ	Hela området
Storlek i mm	740x380
Maximal effekt i W	2600
Maximal Booster-effekt i W	3650
Användarkomfort	
Nätverksanslutning med Miele@home	•
Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
M Sense ready	•
Reglering via touchknappar	MultiSlide
Displayens färg	Vit
Intelligent kastrulligenkänning	•
Expertläge	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Assistansprogram	•
Smart Extras	
Recept	•
Pushmeddelanden	•

KM 8885-2 FL Diamond&MSense

Induktionshäll

800 mm | Ind. hela ytan | M Sense värdekupong kokkärl | DiamondFinish | Light line



EAN: 4002516979999 / Materialnummer: 12953050 /


Gamla materialnummer: 26188854NER

NFC-parkoppling	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	66 x 800 x 520
Mått (B x D) i mm	800 x 66 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	66
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått (B x D) vid ovanpåliggande montering i mm	780 mm x 500 mm
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	780/804 x 500/524
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	66
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	24
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	9,20
Längd anslutningskabel, m	1,6
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja
Värdekupong för M Sense Starter-set	•


KM 8885-2 FL Diamond&MSense

Induktionshäll

800 mm | Ind. hela ytan | M Sense värdekupong kokkärl | DiamondFinish | Light line



KM8885-2FL Diamond & M Sense, surface-mounted
(*Fußnote) Installation drawing



KM8885-2FL Diamond&MSense, flush (*Fußnote)
(Installation drawing)