

## KM 8895-2 FL Diamond&MSense

Induktionshäll

936 mm | Ind. hela ytan | M Sense värdekupong kokkärl | DiamondFinish | Light line



- Inget kokar över, inget bränner fast – M Sense-kokkärl (värdekupong startset)
- Induktion på hela ytan med stämningsbelysning för upp till 6 kokkärl
- Motståndskraftig med förädling – DiamondFinish
- Exakta inställningar med 6 MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge

EAN: 4002516980360 / Materialnummer: 12953060 /  
Gamla materialnummer: 26188954NER

| Allmän information                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Modellbeteckning                                                 | KM 8895-2 FL<br>Diamond&MSense |
| Tillverkarens materialnummer                                     | 12953060                       |
| EAN-nummer                                                       | 4002516980360                  |
| Marknadsföringsklass                                             | Diamond                        |
| Uppvärmningstyp                                                  |                                |
| Uppvärmningstyp                                                  | Induktion                      |
| Konstruktion                                                     |                                |
| Fristående från ugnsdell                                         | •                              |
| Design                                                           |                                |
| Elegant glaskeramikyta                                           | •                              |
| Glaskeramikfärg                                                  | Grafitsvart                    |
| Reptålig yta                                                     | DiamondFinish                  |
| Planmontering                                                    | •                              |
| Ovanpåliggande montering                                         | •                              |
| Light line                                                       | •                              |
| Utrustning av kokzon                                             |                                |
| Antal kokzoner                                                   | 1                              |
| Antal kokområden                                                 | 1                              |
| Maximalt antal kokkärl                                           | 6                              |
| 1. kokzonen                                                      |                                |
| Position                                                         | Kan väljas fritt               |
| Typ                                                              | Hela området                   |
| Storlek i mm                                                     | 870x380                        |
| Maximal effekt i W                                               | 2600                           |
| Maximal Booster-effekt i W                                       | 3650                           |
| Användarkomfort                                                  |                                |
| Nätverksanslutning med Miele@home                                | •                              |
| Con@ctivity                                                      | •                              |
| Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek                        | •                              |
| M Sense ready                                                    | •                              |
| Reglering via touchknappar                                       | MultiSlide                     |
| Displayens färg                                                  | Vit                            |
| Intelligent kastrulligenkänning                                  | •                              |
| Expertläge                                                       | •                              |
| Stop&Go-funktion                                                 | •                              |
| Torkskydd                                                        | •                              |
| Recall-funktion                                                  | •                              |
| Äggklocka                                                        | •                              |
| Avstängningsautomatik                                            | •                              |
| Uppkokningsautomatik                                             | •                              |
| Varmhållning                                                     | •                              |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | •                              |
| Assistansprogram                                                 | •                              |
| Smart Extras                                                     |                                |
| Recept                                                           | •                              |
| Pushmeddelanden                                                  | •                              |

## KM 8895-2 FL Diamond&MSense

Induktionshäll

936 mm | Ind. hela ytan | M Sense värdekupong kokkärl | DiamondFinish | Light line



EAN: 4002516980360 / Materialnummer: 12953060 /

Gamla materialnummer: 26188954NER

|                        |   |
|------------------------|---|
| NFC-parkoppling        | • |
| RemoteUpdate           | • |
| Smart Home Integration | • |

| Effektivitet                                                      |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Anslutningseffekt i frånläge i W                                  | 0,3 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W                               | 0,8 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W              | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min                     | 10  |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min                  | 10  |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 10  |

| Skötselkomfort                       |   |
|--------------------------------------|---|
| Glaskeramik som är enkel att rengöra | • |
| Säkerhet                             |   |
| Säkerhetsavstängning                 | • |
| Spärrfunktion                        | • |
| Driftspärr                           | • |
| Integrerad kylfläkt                  | • |
| Överhettningsskydd                   | • |
| Restvärmeindikering                  | • |

| Tekniska data                                            |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Mått (H x B x D) i mm                                    | 66 x 936 x 520    |
| Mått (B x D) i mm                                        | 936 x 66 x 520    |
| Dimensioner, mm (bredd)                                  | 936               |
| Dimensioner, mm (höjd)                                   | 66                |
| Dimensioner, mm (djup)                                   | 520               |
| Ursågningsmått (B x D) vid ovanpåliggande montering i mm | 916 mm x 500 mm   |
| Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm       | 916/940 x 500/524 |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm                 | 66                |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering | 916 mm            |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering  | 500 mm            |
| Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering       | 916               |
| Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering        | 500               |
| Vikt, kg                                                 | 26                |
| Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering      | 940               |
| Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering       | 524               |
| Total anslutningseffekt, KW                              | 9,20              |
| Längd anslutningskabel, m                                | 1,5               |
| Spänning i V                                             | 230               |
| Frekvens i Hz                                            | 50-60             |

| Medföljande tillbehör               |    |
|-------------------------------------|----|
| Anslutningskabel                    | Ja |
| Värdekupong för M Sense Starter-set | •  |

936 mm | Ind. hela ytan | M Sense värdekupong kockär | DiamondFinish | Light line

