

KMDA 7272-1 FL Silence Induktionshäll med integrerad fläkt



- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Mycket plats – 4 runda kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem



EAN: 4002516980186 / Materialnummer: 12970710 /
Gamla materialnummer: 26727275NER

Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Styrd frånluft med extra tillbehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	ombyggbar
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Ovanpåliggande montering	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Planmonterad fläkt	•
Färg täckgaller	Svart
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Maximalt antal kokkärl	4
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal effekt i W	2300
Maximal Booster-effekt i W	3000
2. kokzonen	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	2100
3. kokzonen	
Position	höger bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 110-220
Maximal effekt i W	2300
Maximal Booster-effekt i W	3000
4. kokzonen	
Position	framme till höger
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-190
Maximal effekt i W	1400
Maximal Booster-effekt i W	2100
Användarkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digital visning av effektsteg	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Displayens färg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•

KMDA 7272-1 FL Silence Induktionshäll med integrerad fläkt



EAN: 4002516980186 / Materialnummer: 12970710 /
Gamla materialnummer: 26727275NER

Indikering för mättnad kolfilter	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
ECO-motor	•
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,3
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Silence-motor	•
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	NA
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Lättskött insida fläktkåpa – CleanCover	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Frånluft	
Fläkteffekt läge min (m³/h) enligt EN 61591	205
Fläkteffekt läge max (m³/h) enligt EN 61591	533
Fläkteffekt intensivläge (m³/h) enligt EN 61591	606
Ljudeffekt på minsta nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffekt på maximal nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt i boosterläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtrycksnivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	28,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtryck på maximal nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	51,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt läge min (m³/h) enligt EN 61591	160

KMDA 7272-1 FL Silence Induktionshäll med integrerad fläkt




EAN: 4002516980186 / Materialnummer: 12970710 /


Gamla materialnummer: 26727275NER

Fläkteffekt läge max (m³/h) enligt EN 61591	475
Fläkteffekt boosterläge 1 (m³/h) enligt EN 61591	510
Ljudeffekt på minsta nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudeffekt på maximal nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt boosterläge 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudtryck på minsta nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtryck på maximal nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	55,0
Ljudtryck boosterläge 1 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	200
Dimensioner, mm (djup)	520
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	200
Antal faser	3
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	15
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,50
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	1,6
Neutral ledare	Ja
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	Ja
Filter med aktiv kol DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7272-1 FL Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play


KMDA 7272-1 FL Silence Induktionshäll med integrerad fläkt




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL,
KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating
air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/
FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating
air


KMDA 7272-1 FL Silence Induktionshäll med integrerad fläkt




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air






Installation plan DVS150PP




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence Induktionshäll med integrerad fläkt



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template