

WS770Q WCS

W2 frontmatad tvättmaskin

A-30 %* | 10 kg | 1600 v/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Spara ännu mer energi med A -30 %**
- Spara upp till 40 % tvättmedel med TwinDos® tack vare automatisk dosering***
- QuickPowerWash ger effektiva och snabba resultat på bara 49 minuter****
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder

* Under utvecklingen av modellserien W1/W2-tvättmaskinerna testade Miele modeller och kärnkomponenter med 5000 tvättcykler (= 5 tvättar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Ingen garanti lämnas för slutprodukternas hållbarhet. Mer: miele.se/20years

** 30 % energisnålare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A.

*** Jämfört med manuell dosering och baserat på interna testresultat.

**** Detta gäller alla Miele tvättmaskiner som kan upprepa de process- och maskintekniska parametrar som beskrivs i sammanfattningen av testrapporten WL 1110/18.



EAN: 4002517014613 / Materialnummer: 13084240 /
Gamla materialnummer: 11S770Q1NDS

Allmän information	
Modellbeteckning	WS770Q WCS
Tillverkarens materialnummer	13084240
EAN-nummer	4002517014613
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckuphängning	höger
Konstruktion	
Produktnamn	W2
Frontmatade tvättmaskiner	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1600
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Dörrdesign	Glasdörr, silbervit/grafitgrå
Färg vridknapp	Silbervit/grafitgrå ring
Kontrollpanelens utformning	Snedställd
Typ av användning	Vred
Display	ComfortSensor vit, 2 rader
Rengöringseffekt	
Automatisk tvättmedelsdosering TwinDos	•
Portionsdosering CapDosing	•
Fläckalternativ	•
AddProgrammes	•
Skonsam textilvård	
Tvättmängd, kg	10
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Tidsvisning	•
Trumbelysning	LED
MultiLingua	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Fyllnadsnivå	•
Tvätt hjälp	•
AddProgrammes	•
RemoteUpdate	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•

WS770Q WCS

W2 frontmatad tvättmaskin

A-30 %* | 10 kg | 1600 v/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014613 / Materialnummer: 13084240 /

Gamla materialnummer: 11S770Q1NDS

Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A – G)	A
Energisnållare än gränsvärdet (52) för energieffektivitetsklass A	30%
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	36
Viktad vattenförbrukning per driftcykel i liter	47
Centrifugeringseffektivitetsklass (A – G)	A
Ljudnivåklass (vid centrifugering) (A – D)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	72
Programlängd "ECO 40–60" vid nominell kapacitet	239
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,50
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,50
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,00
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	15
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	15
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	15
Automatisk mängdautomatik FlexLoad	•
Förbrukningsprognos	•
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Mängdautomatik	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
Tvättprogram	
QuickPowerWash	•
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Siden (handtvätt)	•
Ylle (handtvätt)	•
Express 20	•
Mörka textilier/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Träningskor	•
Maskinrengöring	•
Bara sköljning	•
ECO 40–60	•
Skjortor/blusar	•
PowerFresh	•
Dun/täcken	•
Gardiner	•
Nya kläder	•
SmartMatic®	•

WS770Q WCS

W2 frontmatad tvättmaskin

A-30 %* | 10 kg | 1600 v/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014613 / Materialnummer: 13084240 /

Gamla materialnummer: 11S770Q1NDS

Endast skrynkelereducering	•
Rengöring trumma	•
Sängkläder	•

Tillval tvätt	
SingleWash	•
Kort	•
Blötläggning	•
Förtvätt	•
Extra vatten	•
Extra sköljning	•
Extra tyst	•
Skrynkelereducering med ånga	•
Summer	•
Hygiene plus	•
Energibesparing	•

Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Pinkod	•
Optiskt gränssnitt	•

Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	850 x 596 x 621
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	621
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1092
Produktdjup utan lucka i mm	600
Vikt, kg	89
Spänning i V	220 - 240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt, KW	2,10 - 2,40
Längd vattenavloppsslang, m	1,50

Medföljande tillbehör	
UltraPhase 1 + 2	•
Värdekupong för 5 patroner Miele UltraPhase	•

Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portugûês, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська

WS770Q WCS

W2 frontmatad tvättmaskin

A-30 %* | 10 kg | 1600 v/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

