

TS740I WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- Spara energi i den bästa energieffektivitetsklassen A
- Spara tid vid sorteringen, DryCare 40 är perfekt för en 40 °C-tvätt**
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder

* Under utvecklingen av modellserien T1/T2-torktumlarna, testade Miele modeller och kärnkomponenter med 5000 torkcykler (= 5 torkningar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Ingen garanti lämnas för slutprodukternas hållbarhet. Mer: miele.se/20years

** Inte lämpat för ylle eller siden.



EAN: 4002517024247 / Materialnummer: 13084980 /
Gamla materialnummer: 12S740I1NDS

Allmän information	
Modellbeteckning	TS740I WP
Tillverkarens materialnummer	13084980
EAN-nummer	4002517024247
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
Konstruktion	
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Dörrdesign	Glasdörr, silvertvit/grafitgrå
Färg vridknapp	Silvertvit/grafitgrå ring
Kontrollpanelens utformning	Snedställd
Typ av användning	Vred
Display	ComfortSensor vit, 2 rader
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
Skonsam textilvård	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Tidsvisning	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	LED
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Reparerbarhetsklass (A–E)	A

TS740I WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517024247 / Materialnummer: 13084980 /
Gamla materialnummer: 12S740I1NDS

Förbrukningsprognos	•
DryProtect	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Kondensationseffektivitetsklass (A–D)	A
Kondensationseffektivitet i %	95
Viktad energiförbrukning per 100 cykler i programmet “ECO Normal” i kWh	79
Ljudnivåsklass i standardprogrammet “ECO Normal” i dB(A) re 1 pW	60
Ljudnivåsklass (A–D)	A
Programtid i programmet “ECO Normal” i min	230
Torkprogram	
Automatic	•
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Kallluft	•
Varmluft	•
Korgprogram	•
Skrynkelförminskning	•
Sängkläder	•
Skjortor/blusar	•
PowerFresh	•
Dun/täcken	•
DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelkydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Energibesparing	•
Skrynkelreducering	•
Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering “Töm behållare”	•

TS740I WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517024247 / Materialnummer: 13084980 /


Gamla materialnummer: 12S740I1NDS

Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	850 x 596 x 621
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	621
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1092
Vikt, kg	55
Spänning i V	220 - 240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt, KW	0,80
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,45
Byta lampor	Service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•


TS740I WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

