

TE717I WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- Med QuickPowerDry kan du torktumla din tvätt på bara 49 minuter**
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Tack vare WoolDry blir dina ylletextilier skonsamt torktumlade i produkten

* Under utvecklingen av modellserien T1/T2-torktumlarna, testade Miele modeller och kärnkomponenter med 5000 torkcykler (= 5 torkningar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Ingen garanti lämnas för slutprodukternas hållbarhet. Mer: miele.se/20years

** Drifftiden kan variera beroende på belastning. Tid uppmätt för 4 kg strykfria textilier med 30 % restfuktighet.



EAN: 4002517021925 / Materialnummer: 13084990 /
Gamla materialnummer: 12E717I1NDS

Allmän information	
Modellbeteckning	TE717I WP
Tillverkarens materialnummer	13084990
EAN-nummer	4002517021925
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
Konstruktion	
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Dörrdesign	Glasdörr, BlackEffect/ havsblå
Färg vridknapp	Kungssvart/havsblå ring
Kontrollpanelens utformning	Snedställd
Typ av användning	Vred
Display	ComfortSensor vit, 2 rader
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
Skonsam textiltvård	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Tidsvisning	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	LED
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•

TE717I WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517021925 / Materialnummer: 13084990 /
Gamla materialnummer: 12E717I1NDS

Effektivitet	
Reparerbarhetsklass (A–E)	A
Förbrukningsprognos	•
DryProtect	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Kondensationseffektivitetsklass (A–D)	A
Kondensationseffektivitet i %	95
Viktad energiförbrukning per 100 cykler i programmet "ECO Normal" i kWh	91
Ljudnivåklass i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	61
Ljudnivåklass (A–D)	B
Programtid i programmet "ECO Normal" i min	194
Torkprogram	
Automatic	•
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Finish ylle	•
Ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Kallluft	•
Varmluft	•
Korgprogram	•
Skrynkelreducering	•
Sängkläder	•
Skjortor/blusar	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Dun/täcken	•
DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkeltskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Skrynkelreducering	•

TE717I WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517021925 / Materialnummer: 13084990 /

Gamla materialnummer: 12E717I1NDS

Kvalitet

Rundade valkar

•

Säkerhet

Pinkod

•

Indikering "Töm behållare"

•

Indikering "Rengör filter"

•

Optiskt gränssnitt

•

Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm

850 x 596 x 644

Dimensioner, mm (bredd)

596

Dimensioner, mm (höjd)

850

Dimensioner, mm (djup)

644

Maskinens djup med öppen lucka i mm

1115

Vikt, kg

56

Spänning i V

220 - 240

Säkring i A

10

Frekvens i Hz

50

Total anslutningseffekt, KW

1,45

Längd anslutningskabel, m

2,0

Hermetiskt sluten

•

Typ av köldmedium

R290

Mängd köldmedium i kg

0,14

GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO₂ e

3

GWP (Global Warming Potential) produkt i CO₂ e

0,45

Byta lampa

Service

Medföljande tillbehör

Doftpatron

•


Värdekupong för en andra doftpatron

•


TE717I WP

T2 värmepumpstumlare


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm