

TK717H WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Byggda för 20 år perfekt tvättvård*
- Värmepumpsteknik – låg förbrukning, skonsam torkning
- Med QuickPowerDry kan du torktumla din tvätt på bara 49 minuter**
- SteamCare reducerar stryktiden med upp till 50 % och fräschar upp dina kläder
- Tack vare WoolDry blir dina ylletextilier skonsamt torktumlade i produkten

* Under utvecklingen av modellserien T1/T2-torktumlarna, testade Miele modeller och kärnkomponenter med 5000 torkcykler (= 5 torkningar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Ingen garanti lämnas för slutprodukternas hållbarhet. Mer: miele.se/20years

** Drifttiden kan variera beroende på belastning. Tid uppmätt för 4 kg strykfria textilier med 30 % restfuktighet.



EAN: 4002517022021 / Materialnummer: 13085000 /
Gamla materialnummer: 12K717H1NDS

Allmän information	
Modellbeteckning	TK717H WP
Tillverkarens materialnummer	13085000
EAN-nummer	4002517022021
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Luckupphängning	vänster
Konstruktion	
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Dörrdesign	Glasdörr, platinagrå/ roséguld
Färg vridknapp	Platinagrå/roséguld ring
Kontrollpanelens utformning	Rak
Typ av användning	Vred
Display	ComfortSensor vit, 2 rader
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Intelligent trumreversering	•
HygieneDry	•
Skonsam textiltvård	
SilenceDrum	•
Tvättmängd, kg	9
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Wash2Dry	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Tidsvisning	•
Visning av programförlopp	Nej
Trumbelysning	LED
Kondensvattenbehållare	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•

TK717H WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517022021 / Materialnummer: 13085000 /
Gamla materialnummer: 12K717H1NDS

Effektivitet	
Reparerbarhetsklass (A–E)	A
Förbrukningsprognos	•
DryProtect	•
Underhållsfri värmeväxlare	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	B
Kondensationseffektivitetsklass (A–D)	A
Kondensationseffektivitet i %	95
Viktad energiförbrukning per 100 cykler i programmet "ECO Normal" i kWh	91
Ljudnivåklass i standardprogrammet "ECO Normal" i dB(A) re 1 pW	61
Ljudnivåklass (A–D)	B
Programtid i programmet "ECO Normal" i min	194
Torkprogram	
Automatic	•
Bomull	•
ECO	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Finish ylle	•
Ylle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Träningskläder	•
Kallluft	•
Varmluft	•
Korgprogram	•
Skrynkelförminskning	•
Sängkläder	•
Skjortor/blusar	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Dun/täcken	•
DryFresh	•
Tillval tork	
Skrynkelbeskydd	•
Skongång plus	•
Summer	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Skrynkelförminskning	•

TK717H WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517022021 / Materialnummer: 13085000 /
Gamla materialnummer: 12K717H1NDS

Kvalitet	
Rundade valkar	•
Säkerhet	
Pinkod	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	850 x 596 x 644
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	644
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1115
Vikt, kg	56
Spänning i V	220 - 240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Total anslutningseffekt, KW	1,45
Längd anslutningskabel, m	2,0
Hermetiskt sluten	•
Typ av köldmedium	R290
Mängd köldmedium i kg	0,14
GWP (Global Warming Potential) kylmedel i CO ₂ e	3
GWP (Global Warming Potential) produkt i CO ₂ e	0,45
Byta lampa	Service
Medföljande tillbehör	
Doftpatron	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•

TK717H WP

T2 värmepumpstumlare

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum

