

G 7281 SCVi

Helintegrerad diskmaskin

A -20 %* I 43 dB I Besticklåda I ExtraComfort-korgar I QuickPowerWash I AutoOpen



- Testade för 20 års användning*
- Högsta energieffektivitetsklassen A – du sparar energi och skonar miljön
- Bekvämt, bra resultat och perfekta för vardagsbruk – ExtraComfort-korgar
- Vårt magiska utrymme – 3D-MultiFlex-lådan med mer plats för dina bestick
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Allt blir helt torrt – Miele's AutoOpen-torkning

* Under utvecklingsfasen av diskmaskinsserien G 5000 och G 7000 testade Miele modeller och kärnkomponenter i 5600 diskcykler (= 280 diskcykler per år i 20 år) i olika program. Mer information: miele.com/20years



EAN: 4002517020225 / Materialnummer: 13097700 /

Gamla materialnummer: 21728162NER

Allmän information	
Modellbeteckning	G 7281 SCVi
Tillverkarens materialnummer	13097700
EAN-nummer	4002517020225
Marknadsföringsklass	Gold
Konstruktion	
Helintegrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål.
Kontrollpanelens utformning	Helt integrerad panel
Typ av användning	Programvalsknappar
Display	1-radig klartextdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Driftindikering	optisk och akustisk
Val av displayspråk	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,2
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,43
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	43
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,30
ECO-programmets tid i minuter	388
Anslutningseffekt med startfördröjning i W	0,30
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i beredskapsläge i W	0,30
Antal standardkuvert	14
Ljudnivåsklass	B
Ljudnivå i dB(A)	42
EcoFeedback	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
SensorDry	•

G 7281 SCVi

Helintegrerad diskmaskin

A -20 %* | 43 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020225 / Materialnummer: 13097700 /

Gamla materialnummer: 21728162NER

Vattenavhårdningssystem

Universell vattenavhårdning
till 70° dH, Ekonomisk
saltförbrukning, Brilliant
GlassCare

Aktiv kondenstorkning	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
Extra tyst 39 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Ursköljning salt	•
Diskalternativ	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D MultiFlex-låda
FlexCare-glashållare	2
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Hygiene info	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	48,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230

G 7281 SCVi

Helintegrerad diskmaskin

A -20 %* | 43 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020225 / Materialnummer: 13097700 /

Gamla materialnummer: 21728162NER

Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vattentilloppsslangens längd i m	1,50
Vattenavloppsslangens längd i m	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	10,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	8,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	16,0

Medföljande tillbehör

Värdekupong 1 x förpackning UltraTabs (20 stycken) eller
3 förpackningar (vardera 60 stycken) till specialpris

•

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

deutsch, dansk, english
(GB), suomi, français (FR),
norsk, svenska, español

G 7281 SCVi

Helintegrerad diskmaskin

A -20 %* | 43 dB | Besticklåda | ExtraComfort-korgar | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)