

DC SD 1900, vitt HH
Professional frånluftstorkskåp
Sensorstyrt torkskåp med 6 olika torkprogram

EAN: 7330095607673 / Materialnummer: 95504110 / Gamla materialnummer:



- Kapacitet 4–6 kg
- Elektronisk fuktavkänning
- Isolerad dörr
- Tre rader uppfällbara och utdragbara hängare. Dessutom är dörrens insida utrustad med tre dörrhängare
- Låg ljudnivå, understiger 55db(A)
- Levereras högerhängt och kan hängas om till vänsterhängning