

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Индукционен готварски плот с интегрирано отвеждане на изпаренията
800mm|Екстракция|рециркулация|SilenceMotor|PowerFlexXLрегулируема зона за готвене|MattFinish



- Най-тихият TwoInOne от Miele – Мотор Silence
- Елегантна повърхност за уникален кухненски дизайн – MattFinish
- Просторно – 4 големи зони за готвене вкл. 2 зони с PowerFlex XL
- Работа в мрежа с Con@ctivity и Miele@home
- Гъвкава инст. – Plug & Play, канален режим на рецирк. или вентилационна система



EAN: 4002516943716 / Номер на материала: 12904830 /
Номер на стария материал: 26787675D

Обща информация	
Идентификатор на модела	KMDA 7876-1 FL MattFinish
Номер на материала на производителя	12904830
Номер EAN	4002516943716
Маркетинг клас	Diamond
Тип на конструкцията	
Индукц. плот с интегр. отвеждане на изпаренията	•
Режими на работа	
Насочване на отработения въздух с допълнителни аксесоари	DFK-xxxx,DMK 150-1
Насочване на рециркуляционен въздух с допълнителни аксесоари	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Неуправляема рециркулация на въздуха (Plug&Play монтаж)	•
Дизайн	
Елегантна стъклокерамична повърхност	•
Скрит	•
Цвят керамична повърхност	Матово черно
Монтаж на повърхността	•
Устойчива на надраскване повърхност	MattFinish
Ефект против пръстови отпечатащи	•
Аспиратор за скрит монтаж	•
Цвят на покриващата решетка	Черно
Цвят на филтъра за мазнини	Черно
Данни на зоната за готвене	
Брой зони за готвене	4
Брой области за готвене	2
Максимален брой тигани	4
Зони за готв. с техн. PowerFlex	
Брой	4
Тип	Зона за готвене с PowerFlex XL
Диаметър в mm	Ø 150 – 230
Мощност във W	2100
Booster във W	3000
TwinBooster във W	3650
1-ва зона/място за готвене	
Позиция	Ляво
Тип	Зона за готвене с PowerFlex XL
Размер в mm	230x460
Макс. номинална мощност във W с функция Booster	4800
Макс. номинална мощност във W	3400
Макс. номинална мощност във W с функция TwinBooster	7300
2-ра зона/място за готвене	
Позиция	дясно
Тип	Зона за готвене с PowerFlex XL

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Индукционен готварски плот с интегрирано отвеждане на изпаренията
800mm|Екстракция|рециркулация|SilenceMotor|PowerFlexXLрегулируема зона за готвене|MattFinish



EAN: 4002516943716 / Номер на материала: 12904830 /
Номер на стария материал: 26787675D

Размер в mm	230x460
Макс. номинална мощност във W с функция Booster	4800
Макс. номинална мощност във W	3400
Макс. номинална мощност във W с функция TwinBooster	7300

Удобство за потребителя

Управление чрез сензорни бутони	ComfortSelect Бял
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Дигитален дисплей за степен на мощност	•
Цвят на дисплея	Бяло
Автоматично загряване	•
Постоянно разпознаване на тигана	•
Поддържане на храната топла	•
Функция Stop & Go	•
Функция за извикване	•
Напомнящ таймер	•
Защитно изключване	•
Индивидуални опции за настройка (напр. звукови сигнали)	•
Индикатор за насищане на филтъра с активен въглен	•
Остатъчен ход 5/15 мин.	•
Индикатор за насищане на филтъра за мазнини	•

Ефективност

Клас на енергийна ефективност (от A+++ до D)	A+
Електропотребление годишно в kWh/година	31,3
Тих мотор	•
Номинална мощност в режим "изключен" във W	0,3
Клас на хидродинамична ефективност	A
Номинална мощност в мрежови режим на готовност във W	2,0
Време до автоматично превключване на режим "изключен" в минути	10
Време до автоматично превключване на режим на готовност в минути	10
Време до автоматично превключване на мрежови режим на готовност в минути	10
Клас на ефективност на филтриране на мазнините	A

Удобство при почистване

Лесна за почистване стъклокерамика	•
Лесно за почистване вътрешно покритие на корпуса – CleanCover	•
Защита при избърсване	•
Бързо почистване на вътрешността на аспиратора	•
Интензивно почистване на вътрешността на аспиратора	•

Отвеждане на въздух

Засмукване на въздух при мин. ниво (m³/h) в съответствие с EN 61591	205
Засмукване на въздух при макс. ниво (m³/h) в съответствие с EN 61591	533

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Индукционен готварски плот с интегрирано отвеждане на изпаренията

800mm|Екстракцияирециркулация|SilenceMotor|PowerFlexXLрегулируемазоназаготвене|MattFinish

EAN: 4002516943716 / Номер на материала: 12904830 /

Номер на стария материал: 26787675D

Засмукване на въздух при ниво Интензивно (m³/h) в съответствие с EN 61591	606
Звукова мощност при мин. ниво (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3	41
Звукова мощност при макс. ниво (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3	64
Звукова мощност при ниво Booster (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3	68
Звуково налягане при мин. ниво (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13	28,0
Звуково налягане при макс. ниво (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13	51,0
Ниво на шумово налягане при ниво Интензивно (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13	54,0
Рециркулация	
Засмукване на въздух при мин. ниво (m³/h) в съответствие с EN 61591	160
Засмукване на въздух при макс. ниво (m³/h) в съответствие с EN 61591	475
Засмукване на въздух при ниво Booster (m³/h) в съответствие с EN 61591	510
Звукова мощност при мин. ниво (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3	46,0
Звукова мощност при макс. ниво (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3	68,0
Звукова мощност при ниво Booster (dB(A) спрямо 1 pW) в съответствие с EN 60704-3	70,0
Звуково налягане при мин. ниво (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13	33,0
Звуково налягане при макс. ниво (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13	55,0
Звуково налягане при ниво Booster (dB(A) спрямо 20 µPa) в съответствие с EN 60704-2-13	57,0
Безопасност	
Защитно изключване	•
Функция за блокиране	•
Блокировка на включването	•
Вграден охлаждащ вентилатор	•
Защита срещу прегряване	•
Индикация за остатъчна топлина	•
Връзка с контактен изключвател на прозореца	•
Технически характеристики	
Размери в mm (ширина)	800
Размери в mm (височина)	238
Размери в mm (дълбочина)	520
Размери на прореza в mm (ширина) с монтаж на повърхността	780 mm
Размери на прореza в mm (дълбочина) с монтаж на повърхността	500 mm
Размери на вътрешния прорез в mm (ширина) със скрит монтаж	780

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Индукционен готварски плот с интегрирано отвеждане на изпаренията
800mm|Екстракция|рециркулация|SilenceMotor|PowerFlexXLрегулируема зона за готвене|MattFinish




EAN: 4002516943716 / Номер на материала: 12904830 /
Номер на стария материал: 26787675D

Височина на корпуса заедно с електромонтажната кутия в mm	238
Размери на вътрешния прорез в mm (дълбочина) със скрит монтаж	500
Тегло в kg	20
Размери на външния прорез в mm (ширина) със скрит монтаж	804
Размери на външния прорез в mm (дълбочина) със скрит монтаж	524
Обща номинална мощност в kW	7,50
Напрежение във V	230
Честота в Hz	50 - 60
Дължина на захранващ кабел в m	1,6
Доставени аксесоари	
Мрежов кабел	•
Филтър с активен въглен DKF 35-P	•
Plug & Play адаптер	•


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Индукционен готварски плот с интегрирано отвеждане на изпаренията


800mm | Екстракция и рецикулация | SilenceMotor | PowerFlexXL регулируема зона за готвене | MattFinish




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+x




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+x



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+x, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Индукционен готварски плот с интегрирано отвеждане на изпаренията


800mm | Екстракция и рециркулация | SilenceMotor | PowerFlexXL регулируема зона за готвене | MattFinish




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7876-1 FL MattFinish

Индукционен готварски плот с интегрирано отвеждане на изпаренията


800mm | Екстракция и рециркулация | SilenceMotor | PowerFlexXL регулируема зона за готвене | MattFinish




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options