

WW 85 R
Pyykkiamme, punainen
vetoisuus 85 l.



- Sopii malliin FG 85
- Korkeus (kahvojen kanssa) 34,5, leveys 80, syvyys 54 cm

EAN: 4002511097612 / Materiaalin numero: 02084670 /
Vanhan materiaalin numero: 59100005D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Mankelit	•
Laite-/lisävarusteluokka	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•

WW 85 R
Pyykkiamme, punainen
vetoisuus 85 l .



EAN: 4002511097612 / Materiaalin numero: 02084670 /
Vanhan materiaalin numero: 59100005D

PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•

WW 85 R
Pyykkiamme, punainen
vetoisuus 85 l.

EAN: 4002511097612 / Materiaalin numero: 02084670 /
Vanhan materiaalin numero: 59100005D

PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PIB 100	•
Tuoteluokka	
Varastointi-/kuljetusjärjestelmä	•

WW 85 R
Pyykkiamme, punainen
vetoisuus 85 l .



EAN: 4002511097612 / Materiaalin numero: 02084670 /
Vanhan materiaalin numero: 59100005D

Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Materiaali	Muovit
Väri	Punainen
Tilavuus, l	85
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	345
Ulkomitat, nettoleveys, mm	800
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	540
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	360
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino [kg]	2,00
Bruttopaino, kg	2,00