

SW

Pyykkipussivaunu

Kokoontaitettava tilaa säästävään varastointiin.



- Putkirakenne, josa irrotettavat pellinpidikkeet
- Täyskumirenkaat ja neljä lukittavaa kääntöpyörää
- Korkeus 81, leveys 90, syvyys 58 cm

EAN: 4002511097759 / Materiaalin numero: 03049800 /
Vanhan materiaalin numero: 59110015D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Mankelit	•
Laite-/lisävarusteluokka	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

SW

Pyykkipussivaunu

Kokoontaitettava tilaa säästävään varastointiin.



EAN: 4002511097759 / Materiaalin numero: 03049800 /
Vanhan materiaalin numero: 59110015D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

SW

Pyykkipussivaunu

Kokoontaitettava tilaa säästävään varastointiin.



EAN: 4002511097759 / Materiaalin numero: 03049800 /
Vanhan materiaalin numero: 59110015D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
Tuoteluokka	
Varastointi-/kuljetusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1150
Ulkomitat, nettoleveys, mm	210
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	560
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	230
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	590
Nettopaino [kg]	8,00
Bruttopaino, kg	9,00