

E 149

Teline

80 kooltaan 16 x 105 mm:n koeputken optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii 80 koeputkelle, enint. 16 x 105 mm
- Varustettu myös kansilevyllä
- 80 lokeroa, mitat 18 mm x 18 mm
- Silmukkakoko pohjassa 8 x 8 mm

EAN: 4002511116016 / Materiaalin numero: 03808800 /
Vanhan materiaalin numero: 69514901D

| Tuotteen luokitus | |
|---|-------------------|
| Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Tuoteyhteydet | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline/moduuli koeputkille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Ruostumaton teräs |
| Lokeroiden lukumäärä | 80 |
| Lokeron leveys, mm | 18 |
| Lokeron pituus, mm | 18 |
| Käyttökohde | |
| Koeputkien koneelliseen käsittelyyn | • |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely | • |
| Kapasiteetti | |
| Koeputket [määrä] | 80 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0 |
| Taajuus, Hz | 0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00 |
| Sulakekoko, A | 0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 152 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 200 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 200 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 170 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 250 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 250 |
| Nettopaino, kg | 1,03 |
| Bruttopaino, kg | 1,59 |