


E 205

Käyttö

Lasien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii alakoriin U 890
- 17 lasia, halkaisijaltaan 6,6 cm
- Reikälevyalusta vesisuihkun ohjaamiseen
- Kiskon korkeus 220 mm 220 mm
- Enimmäistäyttökorkeus lasille on 270 mm 270 mm


EAN: 4002511808874 / Materiaalin numero: 03808980 /  
Vanhan materiaalin numero: 67520501D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Tuoteluokka	
Lisäosa lasille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Valkoinen
Rivien määrä	2
Kaiteiden korkeus, mm	220
Enimmäistäyttökorkeus, mm	270
Alakoriin	APFD 220, U 890
Kapasiteetti	
Lasit, Ø enint. 66 mm [määrä]	17
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0

E 205

Käyttö

Lasien optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002511808874 / Materiaalin numero: 03808980 /  
Vanhan materiaalin numero: 67520501D

Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	221
Ulkomitat, nettoleveys, mm	243
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	494
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	230
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	505
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	1,40
Bruttopaino, kg	1,80