

E 364

Teline

36 leveään tutin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 36 leveäkaulaisen tuttipullon tutille
- 36 lokeroa, mitat 44 mm x 44 mm
- Nostettava ja lukittava kansi

EAN: 4002511116290 / Materiaalin numero: 03809640 /
Vanhan materiaalin numero: 69536401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	36
Lokeron leveys, mm	44
Lokeron pituus, mm	44
Käyttökohde	
Tuttipullojen koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	77
Ulkomitat, nettoleveys, mm	215
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	235
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	460
Nettopaino, kg	1,48
Bruttopaino, kg	1,91