

E 380

Vaunu

kapeakaulaisen lasitavaran optimaaliseen sijoitteluun.



- 32 suutinta ja lukitusmekanismia
- Kuumailmakuivausliitäntä
- ML/2-pidike siirrettävän yksikön automaattiseen tunnistukseen

EAN: 4002511116467 / Materiaalin numero: 03809880 /
Vanhan materiaalin numero: 69538001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vaunu, jossa kuumailmakuivausliitäntä	•
Vaunu kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	32
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	517
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	545
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	160
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	7,90
Bruttopaino, kg	8,60
Mukana toimitettava paketti	
E 351, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 160 mm [määrä]	14
E 352, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 220 mm [määrä]	18
E 353 klipsi suorasuihkusuuttimeen E 351 [määrä]	14
E 354 klipsi suorasuihkusuuttimeen E 352 [määrä]	18
Huuhtelusuutin pesujauheen annostelijaan [määrä]	1