

E 380

Vaunu

kapeakaulaisen lasitavaran optimaaliseen sijoitteluun.



- 32 suutinta ja lukitusmekanismia
- Kuumailmakuivausliitäntä
- ML/2-pidike siirrettävän yksikön automaattiseen tunnistukseen

EAN: 4002511116467 / Materiaalin numero: 03809880 /  
Vanhan materiaalin numero: 69538001D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Vaunu, jossa kuumailmakuivausliitäntä	•
Vaunu kapeakaulaisille lasitavaroille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	32
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	517
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	545
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	160
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	7,90
Bruttopaino, kg	8,60
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 351, suorasuihkusuutin Ø 4 mm, pituus 160 mm [määrä]	14
E 352, suorasuihkusuutin Ø 6 mm, pituus 220 mm [määrä]	18
E 353 klipsi suorasuihkusuuttimeen E 351 [määrä]	14
E 354 klipsi suorasuihkusuuttimeen E 352 [määrä]	18
Huuhtelusuuutin pesujauheen annostelijaan [määrä]	1