

E 414

Vaunu

kapeakaulaisen lasitavaran optimaaliseen sijoitteluun.



- 37 suihkusuutinta
- Kuumailmakuivausliitäntä
- ML/2:n pidike vaununtunnistukseen / suihkubarren ohjaukseen

EAN: 4002511116733 / Materiaalin numero: 03810190 /
Vanhan materiaalin numero: 69541401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vaunu, jossa kuumailmakuivausliitäntä	•
Vaunu kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	37
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	502
Ulkomitat, nettoleveys, mm	535
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	517
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	545
Nettopaino, kg	6,10
Bruttopaino, kg	7,10
Mukana toimitettava paketti	
ID 90, suorasuihkusuutin, Ø 2,5 mm, pituus 90 mm [määrä]	4
ID 110, suorasuihkusuutin, Ø 2,5 mm, pituus 110 mm [määrä]	3
ID 140, suorasuihkusuutin, Ø 4 mm, pituus 140 mm [määrä]	5
ID 160, suorasuihkusuutin, Ø 4 mm, pituus 160 mm [määrä]	5
ID 180, suorasuihkusuutin, Ø 4 mm, pituus 180 mm [määrä]	5
ID 200, suorasuihkusuutin, Ø 6 mm, pituus 200 mm [määrä]	5
ID 220, suorasuihkusuutin, Ø 6 mm, pituus 220 mm [määrä]	5
ID 220, suorasuihkusuutin, Ø 6 mm, pituus 240 mm [määrä]	5
Huuhtelusuutin pesujauheen annostelijaan [määrä]	1