

E 314

Asennus vesihanaan
demineralisoidun veden manuaaliseen tuotantoon.



- Paineistettu 10 baariin
- Paineenkestävä 10 baariin asti
- Sisältää paineletkun, pituus 150 cm
- Yhdessä 150 cm:n paineletkun kanssa

EAN: 4002511115286 / Materiaalin numero: 03830340 /
Vanhan materiaalin numero: 69431401D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

E 314

Asennus vesihanaan
demineralisoidun veden manuaaliseen tuotantoon.



EAN: 4002511115286 / Materiaalin numero: 03830340 /
Vanhan materiaalin numero: 69431401D

PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vedenkäsittely	•
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Musta
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	135
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	420
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	210
Nettopaino, kg	1,70
Bruttopaino, kg	1,81