

E 315

Kertakäyttöinen hartsit täydelliseen demineralisointiin

Täyd. demineralisointiin tarkoitettujen säiliöiden saattamiseen käyttövalmiiksi



- 20 l homogeeniseksi sekoitettua hartsia
- Tyhjään LP 2800 -patruunaan
- Laatikko, jossa 2 kpl 10 litran pusseja
- Tyhjiöpakatuissa muovipusseissa
- Mukana suodatinpusseja vaihtoa varten

EAN: 4002511115293 / Materiaalin numero: 03830350 /
Vanhan materiaalin numero: 69431501D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmät astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 315

Kertakäyttöinen hartsit täydelliseen demineralisointiin

Täyd. demineralisointiin tarkoitettujen säiliöiden saattamiseen käyttövalmiiksi



EAN: 4002511115293 / Materiaalin numero: 03830350 /
Vanhan materiaalin numero: 69431501D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Vedenkäsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	130
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	400
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	550
Nettopaino, kg	13,58
Bruttopaino, kg	14,21