


E 940

Vaunu

kapeakaulaiselle lasitavaralle 2 tasolle.



- Suorasuihkuyksikköä voidaan käyttää myös ilman ylätasoa.
- Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen
- Alatasossa yhteensä 115 suutinta kiinnikkeineen

EAN: 4002512145473 / Materiaalin numero: 04607630 /
Vanhan materiaalin numero: 69594001D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PG 8527	•
Tuoteluokka	
Vaunu kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	115
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	565
Ulkomitat, nettoleveys, mm	640
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	790
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	760
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1200
Nettopaino, kg	35,00
Bruttopaino, kg	45,00
Mukana toimitettava paketti	
Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä]	1