


E 444

Teline

kylmävalokaapeliin ja imuletkujen optimaaliseen sijoitteluun.



- Kaapelit/letkut kierretään spiraaliksi telineen ympärille
- Kork. 202 mm mm, taitettava sanka 214 mm, Ø 145 mm mm

EAN: 4002512083966 / Materiaalin numero: 04637700 /  
Vanhan materiaalin numero: 69544401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	202
Ulkomitat, nettoleveys, mm	138
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	112
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	140
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	150
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	260
Halkaisija, mm	145
Nettopaino, kg	0,28
Bruttopaino, kg	0,44