


E 888

Käyttö

Lautasten optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii alakoriin U 890
- 18 lautaselle, enimmäishalkaisija 30 cm
- Kiskon korkeus 175 mm, kiskojen välinen etäisyys 30 mm 30 mm

EAN: 4002512259682 / Materiaalin numero: 05018690 /  
Vanhan materiaalin numero: 67588801D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Tuoteluokka	
Teline lautasille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Valkoinen
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	30
Kaiteiden korkeus, mm	175
Alakoriin	U 890
Kapasiteetti	
Lautaset Ø enint. 300 mm [määrä]	18
Lautaset Ø enint. 350 mm [määrä]	9
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0

E 888

Käyttö

Lautasten optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002512259682 / Materiaalin numero: 05018690 /  
Vanhan materiaalin numero: 67588801D

Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	175
Ulkomitat, nettoleveys, mm	460
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	460
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	205
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	520
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	535
Nettopaino, kg	1,00
Bruttopaino, kg	2,17