

HM 16-83

Mankeli, sähkölämmitteinen

Ammattimaiset ominaisuudet tuottavat parhaat silitystulokset.



- Kapasiteetti 15.0 kg/h\*, telan halkaisija 160 mm , telan leveys 830 mm
- Silittäminen käy vaivatta istuen
- Työskentele omaan tahtiisi telan vaihtuvan nopeuden ansiosta
- Kestävä telan päällyste – aramidikuittuinen neulahuopakangas
- Kestävää muotoilua ammattikäyttöön

\* Kun jäännöskosteus on 20 % – standardin DIN 11902 mukainen kapasiteetti: todellinen mankelointikapasiteetti vaihtelee myös yleisten olosuhteiden, kuten pyykkilajin ja käyttäjän kokeneisuuden mukaan.

EAN: 4002512404112 / Materiaalin numero: 05333200 / Vanhan materiaalin numero: 53168301D

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Pyykin syöttö ja vastaanotto edestä
Voidaan asentaa seinän viereen	•
Valikoima	Professional
Ulkovaippa	lootusvalkoinen
Telan halkaisija, mm	160
Käyttöleveys, mm	830
Mankelikourun materiaali	Alumiini
Päällyste	Polyesteri-neulahuopakangas
Mankeliiliina	Aramidinen neulahuopakangas
<b>Sovellus</b>	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii offshore-käyttöön	•
Sopii käytettäväksi laivoissa	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Suurin mankelointiteho, kun jäännöskosteus on 20 %, kg/h	15,0
Testatut käyttötunnit	2500
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	Kiertovalitsinohjaus
Kosketusnäyttö (valinnainen)	Drehwahlschalter
Pienin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	2,0
Suurin mankelointinopeus, säädettävissä, m/min	4,5
Säädettävä lämpötila	Lämpötilavaiheissa
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	AC 220-240V 50-60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,70-3,30
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,80-3,30
Sulakekoko, A	16
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	960
Ulkomitat, leveys, mm	1050
Ulkomitat, syvyys, mm	380
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1010
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1110
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	445
Nettopaino, kg	40
Bruttopaino, kg	47
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	372
<b>Ominaisuudet</b>	
2 säätöjalkaa	•
Automaattinen sormisuoja/sormisuoja	•
Jalkakytin	•

HM 16-83

Mankeli, sähkölämmiteinen

Ammattimaiset ominaisuudet tuottavat parhaat silitystulokset.



EAN: 4002512404112 / Materiaalin numero: 05333200 /  
Vanhan materiaalin numero: 53168301D

Ripustustanko	•
4 lattiaystävällistä siirtopyörää	•
Syöttölevy	•
Pyykin paluusyöttö	•
Mahdollisuus silittää istuen	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•