

DOS-G2

Pumppukotelo – ruostumatonta terästä

Tilaa enintään 3:lle P2-pumpulle nestemäisten aineiden annosteluun.



- 12-napainen riviliitin mahdollistaa helpon kytkemisen

EAN: 4002512614870 / Materiaalin numero: 05572530 /
Vanhan materiaalin numero: 59170079D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	540
Ulkomitat, nettoleveys, mm	540
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	190
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	185
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540

DOS-G2

Pumppukotelo – ruostumatonta terästä

Tilaa enintään 3:lle P2-pumpulle nestemäisten aineiden annosteluun.



EAN: 4002512614870 / Materiaalin numero: 05572530 /
Vanhan materiaalin numero: 59170079D

Nettopaino [kg]

2,30

Bruttopaino, kg

2,50