


E 752

Moduuli

kapeakaulaiselle lasitavaralle, 100–1 000 ml.



- 12 suutinta (E 351), 4 x 160 mm, joissa pidikkeet (E 353)
- 13 suutinta (E 352), 6 x 220 mm, joissa pidikkeet (E 354)

EAN: 4002513197471 / Materiaalin numero: 05647640 /
Vanhan materiaalin numero: 69575201D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	25
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	260
Ulkomitat, nettoleveys, mm	492
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	496
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	530
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	9,70
Bruttopaino, kg	10,00