

E 741/1

Vaunu

moduulien optimaaliseen sijoitteluun 1–4 tasolle.



- Pesukohteen koosta riippuen voidaan käyttää enintään 3 moduulia.
- Vaunun kytkentä vesi- ja kuivausilmalähteeseen
- Eri tasojen täyttökorkuudet eroavat toisistaan

EAN: 4002513512267 / Materiaalin numero: 06070360 /
Vanhan materiaalin numero: 69574102D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
G 7826	•
Tuoteluokka	
Muut vaunut	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	680
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	550
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	640
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	650
Nettopaino, kg	12,00
Bruttopaino, kg	12,80