


CKSL

Sirukorttiavain

Profitronic M -järjestelmän käyttäjäkohtaiseen estämiseen/sallimiseen.



- Malleihin PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Sopii malleihin PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Sopii malleihin PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Sopii malleihin PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737295 / Materiaalin numero: 06235420 /
Vanhan materiaalin numero: 59170179D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Tuoteluokka	
Prosessidokumentointi / käytön dokumentointi / tiedonsiirto	•
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	95
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	110
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	80
Nettopaino, kg	0,00
Bruttopaino, kg	0,02