

Printer
Protokollatulostin
prosessien kirjaamiseen, integroitu



- 8-johtiminen matriisitulostin prosessien kirjaamiseen
- Raporttien luonti ja tulostus voidaan konfiguroida
- Voidaan asentaa PG 8527:n käyttöpaikassa
- Voidaan asentaa PG 8528:n puhtaalle tai epäpuhtaalle puolelle

EAN: 4002514111766 / Materiaalin numero: 06758340 /
Vanhan materiaalin numero: 69247001D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
PG 8527	•
PG 8528	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	1
Nollajohdin	N
Vaihto-/tasavirta	AC
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50-60
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	305
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	300
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	200
Nettopaino, kg	0,90
Bruttopaino, kg	1,00