

PG 8597

Kaksitankkinen vedenpehmennys

Kaksisäiliöinen vedenpehmennys jatkuvaan tuottoon, veden kovuus enint. 40 °dH



- Vapaastisijoitettava laite pyörillä, muovinen ulkovaippa
- Ulostulo: jatkuva 19 l/min, enint. 30 l/min
- 2 säiliötä kukin 4,5 litralle hartsia, 1 säiliö 20 kg:lle suolaa
- Vapaasti sijoitettava laite jossa rullat, päältäladattava
- jatkuva 19 l/min, enint. 30 l/min
- 1 säiliö 20 kg:lle suolaa, 2 säiliötä 4,5 litralle hartsia
- Määräohjattu kaksisäiliöjärjestelmä, virraton toiminta
- Määräohjattu kaksisäiliöjärjestelmä, virraton toiminta
- Laite on varustettu vesiliitännällä

EAN: 4002514256283 / Materiaalin numero: 06943120 /
Vanhan materiaalin numero: 69859701D

Tuotteen luokitus	
Tankkiastianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Tuoteluokka	
Vedenkäsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Valkoinen
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	570
Ulkomitat, nettoleveys, mm	360
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	360
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	680
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	375
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	380
Nettopaino, kg	19,00
Bruttopaino, kg	26,70