


U 536

Kori

matala yläkehikko 36:n enintään 20 cm korkean lasin optimaaliseen sijoitteluun.



- 36 osiota
- Lokeron koko 73 mm x 73 mm mm
- Mukana laajennussarja, joka sisältää lyhyet ja pitkät jatkopalat
- Korkeussäädettävä yläkehikko: laajennettavissa 20 cm:iin asti
- Leveys 50, syvyys 50 cm, leveys Gastronorm (GN) -laidoilla 53 cm

EAN: 4002514278698 / Materiaalin numero: 06984090 /  
Vanhan materiaalin numero: 67653601D

#### Tuotteen luokitus

Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•


#### Tuoteyhteydet

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 536

Kori

matala yläkehikko 36:n enintään 20 cm korkean lasin optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002514278698 / Materiaalin numero: 06984090 /  
Vanhan materiaalin numero: 67653601D

<b>Tuoteluokka</b>	
Kori lasseille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Muovit
Väri	Sininen, Vihreä
Lokeroiden lukumäärä	36
Lokeron leveys, mm	73
Lokeron pituus, mm	73
<b>Kapasiteetti</b>	
Lasit, korkeus 110–140 mm [määrä]	36
Lasit, korkeus 175–200 mm [määrä]	36
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	233
Ulkomitat, nettoleveys, mm	500
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	500
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	260
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	520
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	2,70
Bruttopaino, kg	3,20