


U 536

Kori

matala yläkehikko 36:n enintään 20 cm korkean lasin optimaaliseen sijoitteluun.



- 36 osiota
- Lokeron koko 73 mm x 73 mm mm
- Mukana laajennussarja, joka sisältää lyhyet ja pitkät jatkopalat
- Korkeussäädettävä yläkehikko: laajennettavissa 20 cm:iin asti
- Leveys 50, syvyys 50 cm, leveys Gastronorm (GN) -laidoilla 53 cm

EAN: 4002514278698 / Materiaalin numero: 06984090 /
Vanhan materiaalin numero: 67653601D

Tuotteen luokitus

Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•


Tuoteyhteydet

G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 536

Kori

matala yläkehikko 36:n enintään 20 cm korkean lasin optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002514278698 / Materiaalin numero: 06984090 /
Vanhan materiaalin numero: 67653601D

Tuoteluokka	
Kori lasseille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Sininen, Vihreä
Lokeroiden lukumäärä	36
Lokeron leveys, mm	73
Lokeron pituus, mm	73
Kapasiteetti	
Lasit, korkeus 110–140 mm [määrä]	36
Lasit, korkeus 175–200 mm [määrä]	36
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	233
Ulkomitat, nettoleveys, mm	500
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	500
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	260
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	520
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	2,70
Bruttopaino, kg	3,20