


U 547

Kori

korkea yläkehikko 49:n enintään 23 cm korkean lasin optimaaliseen sijoitteluun.



- 49 osiota
- Lokeron koko 63 mm x 63 mm mm
- Mukana laajennussarja, joka sisältää lyhyet ja pitkät jatkopalat
- Korkeussäädettävä yläkehikko: laajennettavissa 23 cm:iin asti
- Leveys 50, syvyys 50 cm, leveys Gastronorm (GN) -laidoilla 53 cm

EAN: 4002514278780 / Materiaalin numero: 06984210 /
Vanhan materiaalin numero: 67654701D

Tuotteen luokitus

| | |
|--|---|
| Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet | • |
| Tankkiastianpesukoneet | • |
| Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet | • |


Tuoteyhteydet

| | |
|--------------|---|
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |

U 547

Kori

korkea yläkehikko 49:n enintään 23 cm korkean lasin optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002514278780 / Materiaalin numero: 06984210 /
Vanhan materiaalin numero: 67654701D

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tuoteluokka | |
| Kori lasseille | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Muovit |
| Väri | Sininen, Punainen |
| Lokeroiden lukumäärä | 49 |
| Lokeron leveys, mm | 63 |
| Lokeron pituus, mm | 63 |
| Kapasiteetti | |
| Lasit, korkeus 140–175 mm [määrä] | 49 |
| Lasit, korkeus 200–230 mm [määrä] | 49 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0-0 |
| Taajuus, Hz | 0-0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00-0,00 |
| Sulakekoko, A | 0-0 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 266 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 500 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 500 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 170 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 190 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 260 |
| Nettopaino, kg | 3,60 |
| Bruttopaino, kg | 4,01 |