

U 534

Kori

matala yläkehikko 16:n enintään 20 cm korkean lasin optimaaliseen sijoitteluun.



- 16 osiota
- Lokeron koko 113 mm x 113 mm mm
- Mukana laajennussarja, joka sisältää lyhyet ja pitkät jatkopalat
- Korkeussäädettävä yläkehikko: laajennettavissa 20 cm:iin asti
- Leveys 50, syvyys 50 cm, leveys Gastronorm (GN) -laidoilla 53 cm

EAN: 4002514289052 / Materiaalin numero: 06997120 /  
Vanhan materiaalin numero: 67653401D

#### Tuotteen luokitus

Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet

•

Tankkiastianpesukoneet

•

Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet

•

#### Tuoteyhteydet

G 8066

•

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

PTD 703

•

PTD 704

•

U 534

Kori

matala yläkehikko 16:n enintään 20 cm korkean lasin optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002514289052 / Materiaalin numero: 06997120 /  
Vanhan materiaalin numero: 67653401D

<b>Tuoteluokka</b>	
Kori lasseille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Muovit
Väri	Sininen, Keltainen
Lokeroiden lukumäärä	16
Lokeron leveys, mm	113
Lokeron pituus, mm	113
<b>Kapasiteetti</b>	
Lasit, korkeus 110–140 mm [määrä]	16
Lasit, korkeus 175–200 mm [määrä]	16
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	233
Ulkomitat, nettoleveys, mm	500
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	500
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	260
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	520
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	2,80
Bruttopaino, kg	3,30