

B 995 D

Silityskone

optimaaliset tulokset entistäkin kätevämmiin höyrytoiminnolla.



- Korkean paineen ansiosta fyysistä voimaa ei tarvita
- Kätevä suurten tekstiilien silytys – leveä silytyslevy
- Yksilöllinen työnopeus vaihtuvan telan nopeuden ansiosta
- Silitä vaikeat tekstiilit helposti – täysin pyöreä vapaa telapää
- Parhaat tulokset jopa kuivilla tekstiileillä –höyrytoiminto

EAN: 4002514458793 / Materiaalin numero: 07241220 /  
Vanhan materiaalin numero: 13099502FIN

<b>Muotoilu</b>	
Väri	lootusvalkoinen
<b>Täydellinen silytustulos</b>	
Tekstiilimukainen lämpötilanvalinta	•
Korkea puristusaine (N/cm <sup>2</sup> )	0,35
Pyökin käsittelyä helpottava syöttölevy	•
Silitytettävä pyökin laskostuu kätevästi tilavalle kokoamistasolle	•
Silitytangolla silitytettävä pyökin jäähtyy eikä rypisty uudelleen.	•
Höyrytoiminto	•
Höyrykehittimen täyttömäärä, l	0,84
Kahden säiliön järjestelmä	•
Toimii vesijohtovedellä	•
<b>Aikaa säästävää silyttämistä</b>	
Silytystelan leveys, mm	830
Telan nopeus säädettävissä	•
Kosteutta imevä telan päällyste	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Silyttäminen käy vaivatta istuen	•
Vapaa telan pää	•
Selkeä ohjauspaneeli	•
Helppokäyttöinen kokoonlaittomekanismi	•
Helppo siirtää neljän pyörän ansiosta	•
<b>Turvallisuus</b>	
Automaattinen sormisuoja	•
Hätävapautin	•
Pysyy tukevasti paikallaan	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	985
Mitat, mm (korkeus)	959
Mitat, mm (syvyys)	380
Mitat kokoonlaitettuna (leveys), mm	500
Mitat kokoonlaitettuna (korkeus), mm	1055
Mitat kokoonlaitettuna (syvyys), mm	380
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,50
Taajuus, Hz	50-60
<b>Vakiovarusteet</b>	
Tarrakalvo lämpötilanvalitsinta varten	•
Suppilo vesisäiliön täyttämiseen	•