

UG 5005-75

Jalusta

Pesukoneen ja kuivaajan ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.



- Sopii malleihin PW 5062, PW 5065, PW 6055, PW 6065, Mopstar 60
- Sopii malleihin PT 5135 C/5136/5137 WP, PT 7135 C/7136/7137 WP
- Erityiskorkea jalusta, 75 cm
- Koneen liittämiseksi seinäviemäriin
- Korkeus 75,6, leveys 61,3, syvyys 59,7 cm

EAN: 4002514517445 / Materiaalin numero: 07312020 / Vanhan materiaalin numero: 59500510D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5145 C	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Tuoteluokka	
Jalusta/alusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Materiaali	Jauhemaalattu galvanoitu teräs
Väri	Octo-sininen
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	756
Ulkomitat, nettoleveys, mm	613
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	597
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	767
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	622
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	617

UG 5005-75

Jalusta

Pesukoneen ja kuivaajan ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.

EAN: 4002514517445 / Materiaalin numero: 07312020 /  
Vanhan materiaalin numero: 59500510D

Nettopaino [kg]

40,19

Bruttopaino, kg

49,48

