

XKM RS 232

Viestintämoduuli

RS-232 -sarjaportti ammattipesukoneiden tiedonsiirtoon.



- Integroitavaksi tiedonsiirtoyksikköön

EAN: 4002514610283 / Materiaalin numero: 07467040 /
Vanhan materiaalin numero: 50501001D

| Tuotteen luokitus | |
|--------------------------|---|
| Pyykinpesukoneet | • |
| Kuivausrummut | • |
| Laite-/lisävarusteluokka | |
| PT 5186 | • |
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 8401 | • |
| PT 8403 | • |
| PT 8403 HW | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8407 HW | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8503 HW | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8507 HW | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8803 HW | • |
| PT 8807 | • |
| PT 8807 HW | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 5136 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |

XKM RS 232

Viestintämoduuli

RS-232 -sarjaportti ammattipesukoneiden tiedonsiirtoon.



EAN: 4002514610283 / Materiaalin numero: 07467040 /
Vanhan materiaalin numero: 50501001D

PWT 6089

Tuoteluokka

Maksujärjestelmä

Annostusjärjestelmä

Prosessidokumentointi / käytön dokumentointi / tiedonsiirto

Maksujärjestelmän varusteet

Muut lisävarusteet

Tuotteen ominaisuudet

Sähkölitettä

•

•

•

•

•

•

OHNE

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

50

Ulkomitat, nettoleveys, mm

220

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

180

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

58

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

225

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

185

Nettopaino [kg]

0,15

Bruttopaino, kg

0,35

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

•