

UO 6013-30

Avojalusta

Pesukoneen ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.



- Voidaan ruuvata kiinni kuivaavaan pyykinpesukoneeseen

EAN: 4002514812403 / Materiaalin numero: 07761770 /
Vanhan materiaalin numero: 59601304D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6137	•
Tuoteluokka	
Jalusta/alusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Materiaali	Jauhemaalattu galvanoitu teräs
Väri	Octo-sininen
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	292
Ulkomitat, nettoleveys, mm	780
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	899
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	311
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	795
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	915
Nettopaino [kg]	21,82
Bruttopaino, kg	23,10