

E 975/2

Vaunu

instrumenttien koneelliseen käsittelyyn 2 tasolla.



- Integroitu suihkuvarsi
- Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen
- Tasojen täyttökorkteudet eroavat toisistaan

EAN: 4002514816449 / Materiaalin numero: 07765790 /  
Vanhan materiaalin numero: 69597503D

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Tuotteen luokitus</b>  |                   |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio                                 | •                 |
| <b>Tuoteyhteydet</b>  |                   |
| PG 8527   | •                 |
| PG 8528   | •                 |
| <b>Tuoteluokka</b>  |                   |
| Vaunu telineille  | •                 |
| Vaunu verkkokoreille  | •                 |
| <b>Tuotteen ominaisuudet</b>  |                   |
| Materiaali  | Ruostumaton teräs |
| Väri  | Ruostumaton teräs |
| <b>Käyttökohde</b>  |                   |
| Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely                                    | •                 |
| Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely                                  | •                 |
| <b>Kapasiteetti</b>   |                   |
| DIN-verkkokorit [määrä]   | 6                 |
| SPRI-verkkokorit [määrä]  | 4                 |
| <b>Vakiosähköliitäntä</b>   |                   |
| Vaiheiden määrä   | 0                 |
| Jännite, V  | 0-0               |
| Taajuus, Hz   | 0-0               |
| Kokonaisnimellisteho, kW  | 0,00-0,00         |
| Sulakekoko, A   | 0-0               |
| <b>Mitat ja paino</b>   |                   |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm   | 426               |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm  | 636               |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm  | 790               |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm  | 650               |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm   | 550               |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm   | 640               |
| Nettopaino, kg  | 10,80             |
| Bruttopaino, kg   | 12,80             |
| <b>Mukana toimitettava paketti</b>  |                   |
| Magneettillista automaattiseen vaununtunnistukseen (magneettien kanssa) [määrä] | 1                 |