

UO 5010

Avojalusta

Pesukoneen ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten.



- Sopii malleihin PW 5105, Mopstar 130
- Korkeus 30,6, leveys 78,3, syvyys 69,2 cm

EAN: 4002514984940 / Materiaalin numero: 09038900 /
Vanhan materiaalin numero: 59501002D

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
Tuoteluokka	
Jalusta/alusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Sähköliitäntä	OHNE
Materiaali	Jauhemaalattu galvanoitu teräs
Väri	Octo-sininen
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	336
Ulkomitat, nettoleveys, mm	783
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	692
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	342
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	811
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	702
Nettopaino, kg	15,20
Bruttopaino, kg	18,50