

KWT 6322 UG

Työtason alle sijoitettava viinikaappi

FlexiFrame ja Push2open takaavat monipuolisuuden ja huippulaadukkaan muotoilun.



- Samanaikainen viininsäilytys eri lämpötila-alueilla
- Hajuton jääkaappi taataan Active AirClean -suodattimilla
- Esittele viinisi täydellisessä valossa – LED-valaistus
- Tehokas viinien suojaus UV-suodattimilla tummassa lasilevyssä
- Turvallinen viinipullojen säilytys ulosvedettävissä telineissä



EAN: 4002515035719 / Materiaalin numero: 09138040 /
Vanhan materiaalin numero: 36632200EU1

Laitekategoria	
Viinikaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Työtason alle sijoitettava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Muotoilu	
Etuseinän väri	Lasiivi
Viinikaapin valaistus	Led-valaistus
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Tarvittavat varusteet	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Pilottettu ovenkahva	Push2open
Push2open	•
Puuhylyjen määrä	4
FlexiFrame-puuhylyjen määrä	3
Värinätön säilytys	•
Ohjauspaneeli	
Toimintaperiaate	TouchControl
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
Lämpötila-alueiden määrä	2
Minimilämpötilan säätöalue, °C	5
Maksimilämpötilan säätöalue, °C	20
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	G
Vuotuinen energiankulutus, kWh	145,64
Energiankulutus/24 h, kWh	0,39
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	820
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	580
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	822
Laitteen syvyys, mm	577
Paino, kg	49,0
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	94
Viinin temperointikaapin tilavuus, l	94
Kokonaiskäyttötilavuus, l	94

KWT 6322 UG

Työtason alle sijoitettava viinikaappi

FlexiFrame ja Push2open takaavat monipuolisuuden ja huippulaadukkaan muotoilun.



EAN: 4002515035719 / Materiaalin numero: 09138040 /

Vanhan materiaalin numero: 36632200EU1

0,75 litran Bordeaux-pulloja (kpl-määrä) 34 pulloa

Pakasteiden lämmönnousaika, h 0

Äänitasoluokka (A-D) B

Ääniteho dB(A) re 1pW 35

Virrankulutus, mA 1500

Jännite, V 220-240

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Liitäntäjohdon pituus, m 2,8

Vakiovarusteet

Active AirClean -suodatin

•


KWT 6322 UG

Työtason alle sijoitettava viinikaappi


FlexiFrame ja Push2open takaavat monipuolisuuden ja huippulaadukkaan muotoilun.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs
(Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KSK6300, Side by Side



KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions
(Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs
(Installation drawings)