


O 892

Yläkori

E 812 -telineellä ja 2 tukikiskolla sekalaiselle lasitavaralle



- Korkeussäädettävä 2 asentoon 5 cm välein
- Kiinnikkeet varmistavat hyvän tuen korkeajalkaisille laseille
- Integroitu suihkuvarsi, liitäntä takana
- Enimmäistäyttökorkeus 200 mm 200 mm
- Sis. lasitavaroille tarkoitetun telineen E 812

EAN: 4002515276372 / Materiaalin numero: 09548990 /
Vanhan materiaalin numero: 67189201D

| Tuotteen luokitus | |
|--|-------------------------------|
| Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet | • |
| Tuoteyhteydet | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Tuoteluokka | |
| Kori laseille | • |
| Yläkori | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Metallilanka, rilsan-pinnoite |
| Väri | Valkoinen |
| Enimmäistäyttökorkeus, mm | 200 |
| Vakiosähköliitäntä | |
| Vaiheiden määrä | 0 |
| Jännite, V | 0-0 |
| Taajuus, Hz | 0-0 |
| Kokonaisnimellisteho, kW | 0,00-0,00 |

O 892

Yläkori

E 812 -telineellä ja 2 tukikiskolla sekalaiselle lasitavaralle



EAN: 4002515276372 / Materiaalin numero: 09548990 /

Vanhan materiaalin numero: 67189201D

Sulakekoko, A

0-0

Mitat ja paino

| | |
|------------------------------|------|
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 190 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 518 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 486 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 530 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 285 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 530 |
| Nettopaino, kg | 2,97 |
| Bruttopaino, kg | 3,12 |