

E 810

Käyttö

Asettien ja jälkiruokalautasten optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii yläkoriin O 891
- 33 asetille tai 17 jälkiruokalautaselle

EAN: 4002515276389 / Materiaalin numero: 09549010 /
Vanhan materiaalin numero: 67581001D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Tuoteluokka	
Teline aseteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Valkoinen
Kapasiteetti	
Asetit [määrä]	33
Jälkiruokalautaset [määrä]	17
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0

E 810

Käyttö

Asettien ja jälkiruokalautasten optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002515276389 / Materiaalin numero: 09549010 /
Vanhan materiaalin numero: 67581001D

Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	143
Ulkomitat, nettoleveys, mm	230
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	467
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	190
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	195
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	430
Nettopaino, kg	0,29
Bruttopaino, kg	0,49