

APH 331

Liitäntäjohto

Melag Vacuklav 24:n, 31:n ja Autoclav 25:n liitäntään.



- Liitäntäkaapelityypin 1 lisäksi
- Pituus 3 m
- Koneen liittämiseen Segosoft Miele Editioniin

EAN: 4002515350973 / Materiaalin numero: 09573240 /  
Vanhan materiaalin numero: 68812505D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pienet höyryautoklaavit	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Prosessidokumentointi / käytön dokumentointi / tiedonsiirto	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Väri	Harmaa
<b>Käyttökohde</b>	
Lääke-/infuusiopullojen koneellinen käsittely	•
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Ortopedisen kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Verkkokorien koneellinen käsittely	•
Säiliöiden koneellinen käsittely, esim. natronkalkkisäiliöt	•
Erialaisten välineiden koneellinen käsittely	•
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	300
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	400
Nettopaino, kg	0,12
Bruttopaino, kg	0,13