

UO 30-60/80

Avoin jalusta

Pesukoneen ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten - korkeus 30 cm.



- Sopii puhdasvesi- ja tankkijärjestelmille (G 8066 ja PG 8067)
- Voidaan ruuvata kiinni astianpesukoneeseen
- Korkeus 30, leveys 60, syvyys 60 cm

EAN: 4002515362686 / Materiaalin numero: 09688890 /  
Vanhan materiaalin numero: 67376103D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
Tuoteluokka	
Avojalusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	317
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	310
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	610
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Nettopaino, kg	6,35
Bruttopaino, kg	8,55

UO 30-60/80

Avoin jalusta

Pesukoneen ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten - korkeus 30 cm.