

DEF-80

Laitteen kansi

työtason alle asennettaville laitteille.



- Sopii PG 8055-PG 8059 -astianpesukoneisiin
- Saatavana ruostumattomana teräksenä ja valkeana
- Korkeus 1,5, leveys 60, syvyys 60 cm

EAN: 4002515385180 / Materiaalin numero: 09736640 /
Vanhan materiaalin numero: 67216006D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Tuoteluokka	
Lisävarusteet työtason alle asennettaville koneille	•
Asennustarvikkeet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Galvanoitu pelti, lootusvalk.
Väri	Lootusvalkoinen
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	15
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	32
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	615
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	50
Nettopaino, kg	0,30
Bruttopaino, kg	0,51