

E 812

Käyttö

Lasien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii yläkoreihin O 891 ja O 892
- 7 lasille, enimmäishalkaisija 60 mm

EAN: 4002515387672 / Materiaalin numero: 09742240 /  
Vanhan materiaalin numero: 67581201D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Tuoteluokka	
Lisäosa laselle	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Valkoinen
Yläkoriin	O 891, O 892
Kapasiteetti	
Lasit, Ø enint. 60 mm [määrä]	7
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0

E 812

Käyttö

Lasien optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002515387672 / Materiaalin numero: 09742240 /  
Vanhan materiaalin numero: 67581201D

<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	143
Ulkomitat, nettoleveys, mm	230
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	467
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	32
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	615
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	50
Nettopaino, kg	0,30
Bruttopaino, kg	0,51