

VGf-900

Pidemmät koneen jalat

Laitteen korkeuden optimaaliseen säätöön suhteessa työtason korkeuteen.



- Suurin mahdollinen laitteen korkeus (ilman kantta): 90 cm
- Koneen korkeus säädettävissä välillä 82–90 cm

EAN: 4002515387689 / Materiaalin numero: 09742270 /
Vanhan materiaalin numero: 67500907D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Tuoteluokka	
Lisävarusteet työtason alle asennettaville koneille	•
Asennustarvikkeet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Galvanoitu teräspelti
Väri	Harmaa
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	32
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	615
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	50
Nettopaino, kg	0,30
Bruttopaino, kg	0,51